


ZESTAW DO SZYNOWANIA WEWNĘTRZNEGO MOCZOWODÓW



Ten wyrób przeznaczony jest do krótkotrwałego (do 30 dni) zapewnienia swobodnego przepływu moczu z nerek do pęcherza moczowego, stosowanego w przypadku niedrożności lub zwężenia moczowodu.

Elementy zestawu:

- kateter (jednokanałowy, poliuretanowy, radiocieniujący);
- zaciski;
- przewodnik;
- popychacz;
- nakładki prowadzącej.

Kateter posiada dwie końcówki typu pigtail z otworami znajdującymi się wewnątrz pętli, ułożonymi wzdłuż osi oraz spiralnie wzdłuż trzonu. Katetery we wszystkich rozmiarach dostępne są z końcówkami otwartymi i otwarto – zamkniętymi.

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Odległość pomiędzy pętlami [cm]	Średnica pętli [cm]	Średnica przewodnika [cale]	Długość przewodnika [cm]	Długość popychacza [cm]	
ZSWM3F10	3	10	2 or 4	0,022"	110	55	
ZSWM3F12		12					
ZSWM3F14		14					
ZSWM3F16		16					
ZSWM3F18		18					
ZSWM4F16	4	16					0,032"
ZSWM4F18		18					
ZSWM4F20		20					
ZSWM4F24		24					
ZSWM4F26		26					
ZSWM4.8F20	4,8	20		0,035"			
ZSWM4.8F22		22					
ZSWM4.8F24		24					
ZSWM4.8F26		26					
ZSWM4.8F28		28					
ZSWM4.8F30	5	30					0,038"
ZSWM5F24		24					
ZSWM5F26		26					
ZSWM5F28		28					
ZSWM5F30		30					
ZSWM6F24	6	24		0,038"			
ZSWM6F26		26					
ZSWM6F28		28					
ZSWM6F30		30					
ZSWM7F24	7	24			0,038"		
ZSWM7F26		26					
ZSWM7F28		28					
ZSWM7F30		30					

Dostępność oraz parametry mogą ulec zmianie. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym spółki Balton.

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Odległość pomiędzy pętlami [cm]	Średnica pętli [cm]	Średnica przewodnika [cale]	Długość przewodnika [cm]	Długość popychacza [cm]
ZSWM8F24	8	24	2 or 4	0,038"	110	55
ZSWM8F26		26				
ZSWM8F28		28				
ZSWM8F30		30				
ZSWM8.5F24	8,5	24				
ZSWM8.5F26		26				
ZSWM8.5F28		28				
ZSWM8.5F30		30				
ZSWM10F24	10	24				
ZSWM10F26		26				
ZSWM10F28		28				
ZSWM10F30		30				

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy, np.: ZSWM3F18.

Przy zamawianiu należy dodać wymaganą średnicę pętli na końcu numeru katalogowego np.: ZSWM3F182.

Istnieje możliwość osobnego zakupu kateterów poliuretanowych obustronnych – typ pigtail:

– z obustronnie zamkniętymi końcówkami, przy zamawianiu należy podać nr katalogowy np.: ZSWM3F182Z

– z obustronnie otwartymi końcówkami, przy zamawianiu należy podać nr katalogowy np.: ZSWM3F182O.

Istnieje możliwość dostarczenia na zamówienie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów ze zmienną średnicą pętli.

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Odległość pomiędzy pętlami [cm]	Średnica pętli [cm]	Średnica przewodnika [cale]	Długość przewodnika [cm]	Długość popychacza [cm]
ZSWM7F12F264	7/12	26	4	0,038"	110	55

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy, np.: ZSWM7F12F264.