

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Specjalistyczne stanowisko do ujawniania śladów proszkami daktyloskopiowymi – sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, gotowy do pracy.

**W skład urządzenia wchodzi:**

#### STACJA ROBOCZA

- 1) maksymalne wymiary:
  - a. urządzenie zamknięte: 780 x 800 x 720 mm (wysokość x szerokość x głębokość),
  - b. przy przedniej klapie otwartej: 1320 x 800 x 720 mm (wysokość x szerokość x głębokość),
  - c. obie klapy przednia i boczne otwarte: 1320 x 1950 x 720 mm (wysokość x szerokość x głębokość),
- 2) powierzchnia robocza wykonana z niemagnetycznej stali nierdzewnej,
- 3) klapa czołowa i boczne z możliwością pełnego otwarcia – do celów pracy z przedmiotami dużo gabarytowymi,
- 4) klapy boczne i tylny panel od strony wewnętrznej wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiającej łatwe czyszczenie,
- 5) system filtrów z silnym wyciągiem zasysającym powietrze:
  - a. filtr drobnego pyłu i kaseta filtrów pochłaniania wstępnego,
  - b. żywotność kasety co najmniej 200 godzin pracy,
  - c. czas pracy filtra wstępnego co najmniej 25 godzin pracy,
- 6) zintegrowane oświetlenie LED – światło białe (zaprogramowane do automatycznego włączania-wyłączania przy otwarciu i zamknięciu klapy),
- 7) sterowanie z wykorzystaniem panelu dotykowego,
- 8) co najmniej 5-stopniowa regulacja prędkości wentylatora,
- 9) czujnik otwarcia klapy przedniej i bocznych,
- 10) czujnik zanieczyszczeń filtra,
- 11) monitorowanie automatycznej pracy wentylatora i oświetlenia,
- 12) automatyczne cykle „mini” czyszczące,
- 13) niezależny licznik kasety filtra głównego i filtra wstępnego z podaniem czasu użycia,
- 14) zasilanie 230 V napięcia przemiennego, pobór mocy maks. 120 W,
- 15) instrukcja obsługi w języku polskim.

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- 1) adapter do montażu i podłączenia zasilania dla punktowych źródeł światła LightCube,
- 2) punktowe źródła światła LightCube UV 365 nm,
- 3) punktowe źródła światła LightCube niebieskie 447 nm
- 4) rama do mocowania materiału badawczego,
- 5) laboratoryjny stolik na kółkach: dwa poziomy półek, górna półka o wymiarze 83cm x 83cm. 4 kółka z mechanizmem blokującym.

## 2. Pozostałe wymagania:

- 1) dostawa, instalacja, uruchomienie Stanowiska i przeszkolenie minimum 3 osób personelu u bezpośredniego odbiorcy wskazanego przez Zamawiającego
- 2) instrukcja obsługi w języku polskim,
- 3) gwarancja minimum 24 miesiące od daty należytej dostawy,
- 4) bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
  - a) czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki/awarii telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia,
  - b) zgłoszenia będą przyjmowane przez Dostawcę telefonicznie pod numerem: ..... , faksem pod numerem: ..... lub drogą elektroniczną pod adresem: .....w dni robocze w godzinach .....
  - c) naprawa w miejscu użytkowania Stanowiska, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania Stanowiska, Dostawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy,
  - d) bezpłatne wsparcie techniczne każdego użytkownika Stanowiska stanowiącego przedmiot zamówienia, na jego życzenie, w okresie gwarancji, polegające na konsultacjach online lub telefonicznych, w wymiarze minimum 1 godziny na rok.
- 5) autoryzowany serwis na terenie Polski,
- 6) deklaracja zgodności CE,
- 7) wszystkie koszty związane z dostawą do bezpośrednich odbiorców wskazanych przez Zamawiającego, instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi Stanowiska leżą po stronie Dostawcy,